

Спецпредложение на отдельные позиции заклепочных гаек

Предложение действует до 31 декабря 2019 года

Контактный телефон:

тел/факс: +7 (8162) 948 710

№ п/п	Артикул	Описание	Цена для дилеров, РУБ. за 1 шт. с НДС
		Круглая, рифленая, стандартная головка, открытая/закрытая, оцинкованная сталь.	
1	MGR-SKO-0315	Заклепочная гайка М3, цинк, круглая, стандартная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм до 1,5 мм	0,87
2	MGR-SKO-0420	Заклепочная гайка М4, цинк, круглая, стандартная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,0 мм	0,88
3	MGR-SKO-0435	Заклепочная гайка М4, цинк, круглая, стандартная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 2,0 мм до 3,5 мм	1,18
4	MGR-SKO-0525	Заклепочная гайка М5, цинк, круглая, стандартная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,5 мм	1,08
5	MGR-SKO-0550	Заклепочная гайка М5, цинк, круглая, стандартная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 2,5 мм до 5,0 мм	1,29
6	MGR-SKO-0655	Заклепочная гайка М6, цинк, круглая, стандартная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 3,0 мм до 5,5 мм	1,56
7	MGR-SKC-0830	Заклепочная гайка М8, цинк, круглая, стандартная головка, с насечкой, закрытая, для толщин от 1,0 мм до 3,0 мм	2,80
8	MGR-SKO-1065	Заклепочная гайка М10, цинк, круглая, стандартная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 4,0 мм до 6,5 мм	3,16
9	MGR-SKO-1240	Заклепочная гайка М12, цинк, круглая, стандартная головка, открытая, для толщин от 1,0 мм до 4 мм	6,45
		Круглая, рифленая, уменьшенная головка, открытая, оцинкованная сталь.	
10	MGR-MKO-0320	Заклепочная гайка М3, цинк, круглая, уменьшенная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,0 мм	0,89

11	MGR-MKO-0420	Заклепочная гайка М4, цинк, круглая, уменьшенная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,0 мм	0,98
12	MGR-MKO-0440	Заклепочная гайка М4, цинк, круглая, уменьшенная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 2,0 мм до 4,0 мм	1,18
13	MGR-MKO-0520	Заклепочная гайка М5, цинк, круглая, уменьшенная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,0 мм	1,06
14	MGR-MKO-0625	Заклепочная гайка М6, цинк, круглая, уменьшенная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,5 мм	1,30
15	MGR-MKO-0650	Заклепочная гайка М6, цинк, круглая, уменьшенная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 2,5 мм до 5,0 мм	1,57
16	MGR-MKO-0830	Заклепочная гайка М8, цинк, круглая, уменьшенная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм до 3,0 мм	1,76
17	MGR-MKO-1035	Заклепочная гайка М10, цинк. круглая, уменьшенная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 1,0 мм до 3,5 мм	2,59
18	MGR-MKO-1060	Заклепочная гайка М10, цинк. круглая, уменьшенная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 3,5 мм до 6,0 мм	3,11
19	MGR-MKO-1240	Заклепочная гайка М12, цинк. круглая, уменьшенная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 1,0 мм до 4,0 мм	6,35
		Неполная шестигранная, стандартная головка, открытая, оцинкованная сталь.	
20	MGS-SPO-0420	Заклепочная гайка М4, цинк, полушестигранник, стандартная головка, открытая, для толщин от 0, 5 мм до 2,0 мм	1,10
21	MGS-SPO-0525	Заклепочная гайка М5, цинк, полушестигранник, стандартная головка, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,5 мм	1,47
22	MGS-SPO-0835	Заклепочная гайка М8, цинк, полушестигранник, стандартная головка, открытая, для толщин от 1,0 мм до 3,5 мм	2,13
23	MGS-SPO-1035	Заклепочная гайка М10, цинк, полушестигранник, стандартная головка, открытая, для толщин от 1,0 мм до 3,5 мм	3,00
		Неполная шестигранная, уменьшенная головка, открытая, оцинкованная сталь.	
24	MGS-MPO-0420	Заклепочная гайка М4, цинк, полушестигранник, уменьшенная головка, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,0 мм	1,10

25	MGS-MPO-0525	Заклепочная гайка М5, цинк, полушестигранник, уменьшенная головка, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,5 мм	1,46
26	MGS-MPO-0635	Заклепочная гайка М6, цинк, полушестигранник, уменьшенная головка, открытая, для толщин от 1,0 мм до 3,5 мм	1,60
27	MGS-MPO-0835	Заклепочная гайка М8, цинк, полушестигранник, уменьшенная головка, открытая, для толщин от 1,0 мм до 3,5 мм	2,20
28	MGS-MPO-1040	Заклепочная гайка М10, цинк, полушестигранник, уменьшенная головка, открытая, для толщин от 1,0 мм до 4,0 мм	2,93
		Шестигранная, стандартная головка, открытая, оцинкованная сталь.	
29	MGH-SPO-0420	Заклепочная гайка М4, цинк, шестигранник, стандартная головка, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,0 мм	1,09
30	MGH-SPO-0525	Заклепочная гайка М5, цинк, шестигранник, стандартная головка, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,5 мм	1,30
31	MGH-SPO-0630	Заклепочная гайка М6, цинк, шестигранник, стандартная головка, открытая, для толщин от 0,5 мм до 3,0 мм	1,53
32	MGH-SPO-1035	Заклепочная гайка М10, цинк, шестигранник, стандартная головка, открытая, для толщин от 1,0 мм до 3,5 мм	3,03
		Шестигранная, уменьшенная головка, открытая/закрытая, оцинкованная сталь.	
33	MGH-MPO-0635	Заклепочная гайка М6, цинк, шестигранник, уменьшенная головка, открытая, для толщин от 0,5 мм до 3,5 мм	1,53
34	MGH-MPO-0840	Заклепочная гайка М8, цинк, шестигранник, уменьшенная головка, открытая, для толщин от 1,0 мм до 4,0 мм	2,07
35	MGH-MPC-0530	Заклепочная гайка М5, цинк, шестигранник, уменьшенная головка, закрытая, для толщин от 0,5 мм до 3,0 мм	2,17
36	MGH-MPC-1045	Заклепочная гайка М10, цинк, шестигранник, уменьшенная головка, закрытая, для толщин от 1,0 мм до 4,5 мм	7,73
		Круглая, рифленая, стандартная головка, открытая, нержавеющая сталь.	
37	MSR-SKO-0525	Заклепочная гайка М5, нерж., круглая, стандартная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,5 мм	7,47

38	MSR-SKO-0630	Заклепочная гайка М6, нерж., круглая, стандартная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 1,0 мм до 3,0 мм	9,11
39	MSR-SKO-0835	Заклепочная гайка М8, нерж., круглая, стандартная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 1,0 мм до 3,5 мм	13,40
		Круглая, рифленая, уменьшенная головка, открытая, нержавеющей сталь.	
40	MSR-MKO-0520	Заклепочная гайка М5, нерж., круглая, уменьшенная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,0 мм	8,44
41	MSR-MKO-0625	Заклепочная гайка М6, нерж., круглая, уменьшенная, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,5 мм	8,57
42	MSR-MKO-0830	Заклепочная гайка М8, нерж., круглая, уменьшенная, с насечкой, открытая, для толщин от 1,0 мм до 3,0 мм	12,53
		Неполная шестигранная, стандартная головка, открытая, нержавеющей сталь.	
43	MSS-SPO-0525	Заклепочная гайка М5, нерж., полушестигранник, стандартная головка, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,5 мм	7,91
		Неполная шестигранная, уменьшенная головка, открытая/закрытая, нержавеющей сталь.	
44	MSS-MPO-0635	Заклепочная гайка М6, нерж., полушестигранник, уменьшенная головка, открытая, для толщин от 1,0 мм до 3,5 мм	9,23
45	MSS-MPC-0835	Заклепочная гайка М8, нерж., полушестигранник, уменьшенная головка, закрытая, для толщин от 1,0 мм до 3,5 мм	19,07

Примечание:

1. Для Вашего удобства все цены указаны с НДС, на условиях выборки продукции со склада в Великом Новгороде.
2. Мы можем отправить Товар для Вас в любую точку Российской Федерации бесплатно до терминала ТК в городе Покупателя, включая бесплатные каталоги (при заказе). Минимальная партия обсуждается при заказе.
3. Для размещения заказов, наличию на складе и другим вопросам звоните по тел. +7 (8162) 948 710, Анна Григорьева.
4. Срок действия данного коммерческого предложения до 31.12.2019.