

Спецпредложение на отдельные позиции заклепочных гаек

Предложение действует до 31 декабря 2019 года

Контактный телефон:

тел/факс: +7 (8162) 948 710

№ п/п	Артикул	Описание	Цена для дилеров, РУБ. за 1 шт. с НДС
		Круглая, рифленая, стандартная головка, открытая/закрытая, оцинкованная сталь.	
1	MGR-SKO-0315	Заклепочная гайка М3, цинк, круглая, стандартная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм до 1,5 мм	0,80
2	MGR-SKO-0420	Заклепочная гайка М4, цинк, круглая, стандартная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,0 мм	0,81
3	MGR-SKO-0435	Заклепочная гайка М4, цинк, круглая, стандартная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 2,0 мм до 3,5 мм	1,09
4	MGR-SKO-0525	Заклепочная гайка М5, цинк, круглая, стандартная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,5 мм	1,00
5	MGR-SKO-0550	Заклепочная гайка М5, цинк, круглая, стандартная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 2,5 мм до 5,0 мм	1,19
6	MGR-SKO-0655	Заклепочная гайка М6, цинк, круглая, стандартная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 3,0 мм до 5,5 мм	1,44
7	MGR-SKC-0830	Заклепочная гайка М8, цинк, круглая, стандартная головка, с насечкой, закрытая, для толщин от 1,0 мм до 3,0 мм	2,58
8	MGR-SKO-1065	Заклепочная гайка М10, цинк, круглая, стандартная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 4,0 мм до 6,5 мм	2,91
9	MGR-SKO-1240	Заклепочная гайка М12, цинк, круглая, стандартная головка, открытая, для толщин от 1,0 мм до 4 мм	5,95
		Круглая, рифленая, уменьшенная головка, открытая, оцинкованная сталь.	
10	MGR-MKO-0320	Заклепочная гайка М3, цинк, круглая, уменьшенная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,0 мм	0,82

11	MGR-MKO-0420	Заклепочная гайка М4, цинк, круглая, уменьшенная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,0 мм	0,90
12	MGR-MKO-0440	Заклепочная гайка М4, цинк, круглая, уменьшенная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 2,0 мм до 4,0 мм	1,09
13	MGR-MKO-0520	Заклепочная гайка М5, цинк, круглая, уменьшенная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,0 мм	0,98
14	MGR-MKO-0625	Заклепочная гайка М6, цинк, круглая, уменьшенная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,5 мм	1,20
15	MGR-MKO-0650	Заклепочная гайка М6, цинк, круглая, уменьшенная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 2,5 мм до 5,0 мм	1,45
16	MGR-MKO-0830	Заклепочная гайка М8, цинк, круглая, уменьшенная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм до 3,0 мм	1,63
17	MGR-MKO-1035	Заклепочная гайка М10, цинк. круглая, уменьшенная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 1,0 мм до 3,5 мм	2,39
18	MGR-MKO-1060	Заклепочная гайка М10, цинк. круглая, уменьшенная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 3,5 мм до 6,0 мм	2,87
19	MGR-MKO-1240	Заклепочная гайка М12, цинк. круглая, уменьшенная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 1,0 мм до 4,0 мм	5,86
		Неполная шестигранная, стандартная головка, открытая, оцинкованная сталь.	
20	MGS-SPO-0420	Заклепочная гайка М4, цинк, полшестигранник, стандартная головка, открытая, для толщин от 0, 5 мм до 2,0 мм	1,02
21	MGS-SPO-0525	Заклепочная гайка М5, цинк, полшестигранник, стандартная головка, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,5 мм	1,35
22	MGS-SPO-0835	Заклепочная гайка М8, цинк, полшестигранник, стандартная головка, открытая, для толщин от 1,0 мм до 3,5 мм	1,97
23	MGS-SPO-1035	Заклепочная гайка М10, цинк, полшестигранник, стандартная головка, открытая, для толщин от 1,0 мм до 3,5 мм	2,76
		Неполная шестигранная, уменьшенная головка, открытая, оцинкованная сталь.	
24	MGS-MPO-0420	Заклепочная гайка М4, цинк, полшестигранник, уменьшенная головка, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,0 мм	1,02

25	MGS-MPO-0525	Заклепочная гайка М5, цинк, полушестигранник, уменьшенная головка, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,5 мм	1,35
26	MGS-MPO-0635	Заклепочная гайка М6, цинк, полушестигранник, уменьшенная головка, открытая, для толщин от 1,0 мм до 3,5 мм	1,48
27	MGS-MPO-0835	Заклепочная гайка М8, цинк, полушестигранник, уменьшенная головка, открытая, для толщин от 1,0 мм до 3,5 мм	2,02
28	MGS-MPO-1040	Заклепочная гайка М10, цинк, полушестигранник, уменьшенная головка, открытая, для толщин от 1,0 мм до 4,0 мм	2,70
		Шестигранная, стандартная головка, открытая, оцинкованная сталь.	
29	MGH-SPO-0420	Заклепочная гайка М4, цинк, шестигранник, стандартная головка, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,0 мм	1,01
30	MGH-SPO-0525	Заклепочная гайка М5, цинк, шестигранник, стандартная головка, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,5 мм	1,20
31	MGH-SPO-0630	Заклепочная гайка М6, цинк, шестигранник, стандартная головка, открытая, для толщин от 0,5 мм до 3,0 мм	1,41
32	MGH-SPO-1035	Заклепочная гайка М10, цинк, шестигранник, стандартная головка, открытая, для толщин от 1,0 мм до 3,5 мм	2,80
		Шестигранная, уменьшенная головка, открытая/закрытая, оцинкованная сталь.	
33	MGH-MPO-0635	Заклепочная гайка М6, цинк, шестигранник, уменьшенная головка, открытая, для толщин от 0,5 мм до 3,5 мм	1,41
34	MGH-MPO-0840	Заклепочная гайка М8, цинк, шестигранник, уменьшенная головка, открытая, для толщин от 1,0 мм до 4,0 мм	1,91
35	MGH-MPC-0530	Заклепочная гайка М5, цинк, шестигранник, уменьшенная головка, закрытая, для толщин от 0,5 мм до 3,0 мм	2,00
36	MGH-MPC-1045	Заклепочная гайка М10, цинк, шестигранник, уменьшенная головка, закрытая, для толщин от 1,0 мм до 4,5 мм	7,13
		Круглая, рифленая, стандартная головка, открытая, нержавеющая сталь.	
37	MSR-SKO-0525	Заклепочная гайка М5, нерж., круглая, стандартная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,5 мм	6,89

38	MSR-SKO-0630	Заклепочная гайка М6, нерж., круглая, стандартная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 1,0 мм до 3,0 мм	8,40
39	MSR-SKO-0835	Заклепочная гайка М8, нерж., круглая, стандартная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 1,0 мм до 3,5 мм	12,36
		Круглая, рифленая, уменьшенная головка, открытая, нержавеющей сталь.	
40	MSR-MKO-0520	Заклепочная гайка М5, нерж., круглая, уменьшенная головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,0 мм	7,78
41	MSR-MKO-0625	Заклепочная гайка М6, нерж., круглая, уменьшенная, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,5 мм	7,91
42	MSR-MKO-0830	Заклепочная гайка М8, нерж., круглая, уменьшенная, с насечкой, открытая, для толщин от 1,0 мм до 3,0 мм	11,55
		Неполная шестигранная, стандартная головка, открытая, нержавеющей сталь.	
43	MSS-SPO-0525	Заклепочная гайка М5, нерж., полшестигранник, стандартная головка, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,5 мм	7,30
		Неполная шестигранная, уменьшенная головка, открытая/закрытая, нержавеющей сталь.	
44	MSS-MPO-0635	Заклепочная гайка М6, нерж., полшестигранник, уменьшенная головка, открытая, для толщин от 1,0 мм до 3,5 мм	8,51
45	MSS-MPC-0835	Заклепочная гайка М8, нерж., полшестигранник, уменьшенная головка, закрытая, для толщин от 1,0 мм до 3,5 мм	17,58

Примечание:

1. Для Вашего удобства все цены указаны с НДС, на условиях выборки продукции со склада в Великом Новгороде.
2. Мы можем отправить Товар для Вас в любую точку Российской Федерации бесплатно до терминала ТК в городе Покупателя, включая бесплатные каталоги (при заказе). Минимальная партия обсуждается при заказе.
3. Для размещения заказов, наличию на складе и другим вопросам звоните по тел. +7 (8162) 948 710, Анна Григорьева.
4. Срок действия данного коммерческого предложения до 31.12.2019.