

Máquina de colocación a batería para tuercas remachables RIVKLE®

BOLLHOFF



Nuevo sistema de colocación rápido

- No se necesita herramienta
- Se usa el vástago y la boquilla existentes

Ergonomía estándar BÖLLHOFF

- Un único gatillo para todo el ciclo
- Manejo cómodo y ergonómico

Ventajas:

- 3 KN a 22 KN (M3-M10 acero)
- 24 RIVKLE® / min
- Hasta 800 ciclos con 1 batería
- Validación interna realizada con 1.000.000 de ciclos
- Calidad BÖLLHOFF
- Tuercas y pernos RIVKLE® compatibles
- Batería con tecnología Li-lon



You Tube RIVKLE B2007 Q



Tecnología electrohidráulica

- Equilibrada
- Potencia y fiabilidad con un peso muy razonable

Protecciones de goma para garantizar un manejo confortable y proteger a la máquina de choques

Pantalla LCD

- Ajuste de la fuerza de remachado
- Acceso a los parámetros de ajuste
- Información del nivel de batería



Botón de desenroscado

2



RIVKLE® B2007 - Máquina a batería para tuercas y pernos RIVKLE®

Diseñada para uso intensivo

- Tecnología electrohidráulica: la solución para lograr rendimientos excelentes con la máxima fiabilidad y un peso razonable
- Autonomía de 650 a 800 ciclos con una misma batería (tiempo más que suficiente para recargar la segunda)
- Probada y cualificada para 1.000.000 de ciclos calidad BÖLLHOFF



■ Peso similar a la P2007



- Es una máquina muy equilibrada
- Iluminación inteligente para una buena visibilidad incluso en la oscuridad



- Ajuste preciso de fuerza, fácil de ajustar desde la propia pantalla (posibilidad de bloquearlo en el menú)
- Menú completo para personalizar la máquina a su gusto





Es una máquina muy equilibrada

Características principales

Rango de fuerza de colocación kN	Capacidad RIVKLE®	Recorrido máx.	Cadencia RIVKLE®/min	Peso (Máquina+ Utillaje + Batería) kg
3 → 22*	Acero: M3 \rightarrow M10* Inox: M3 \rightarrow M8*	7 mm	24	2,49

^{*} Utilizar adaptador de casquillo y utiliaje específico en caso de trabajar con más de 18 kN (M10 acero & M8 inox)

RIVKLE® B2007



	Conexión para Europa	Conexión para Estados Unidos
Maletín con 1 batería	236 166 01 000	236 168 01 000
Maletín con 2 baterías	236 167 01 000	236 169 01 000

Utillaje

			3 → 18 kN					18 → 22 kN		
			M3	M4	M5	M6	M8	M8	M10	
Vástago			236 113 XX 020	03	04	05	06	08	236 913 08 110	236 913 10 019
vastago			376 113 XX 020	-	04	05 06 08	08	-		
Boquilla		440	236 113 XX 030	03	04	05	06	08	08	10
			376 113 XX 030	-	04	05	06	08		-
Casquillo y cabezal para pernos y fuerza >18 kN (M8 y M10)		236 166 00 303 236 166 00 304				l		X	X	
Maletín de utillaje +		236 113 00 002	X	X	X	X	X		-	

Por ej.: para colocar la tuerca remachable RIVKLE® M10, haga el pedido del cabezal específico + casquillo + vástago + boquilla, es decir: 236 166 00 303 + 236 166 00 304 + 236 913 10 019 + 236 113 10 030

Accesorios

Accesorios	Código	Accesorios	Código
Batería original 14,4V 2,6AH - Li-lon	282 590 30 350	Accesorio herramienta	236 166 00 308
Cargador original	EU: 282 590 30 352 US: 282 590 30 353	Adaptador para el kit	Ver catálogo general de RIVKLE®
Batería con mayor capacidad 14,4V 4,0AH - Li-lon	282 590 30 351	Alimentación por cable	EU: 282 590 30 356 US: 282 590 30 357
Cargador múltiple 4 posiciones	EU: 282 590 30 354 US: 282 590 30 355		

5

Böllhoff Internacional con filiales en: Alemania Argentina Austria Brasil Canadá China Corea del Sur EE.UU. Eslovaquia España Francia Gran Bretaña Hungría India Italia Japón México Polonia República Checa Rumanía Rusia

Suiza Tailandia Turquía

Además de estos 24 países, Böllhoff brinda servicio a sus clientes internacionales en otros importantes mercados industriales trabajando en estrecha colaboración con socios y distribudores.

Bollhoff, s.a. Visite nuestra paginá web **www.bollhoff.es** E-mail: **info_es@bollhoff.com**

