




RIVKLE® B2007

RIVKLE® attrezzo a batteria

BOLLHOFF



Nuovo rapido sistema di sostituzione degli utensili

- Nessun utensile aggiunto
- Uso asta e nasello già esistenti

Ergonomicità standard BÖLLHOFF

- Unico pulsante per l'intero ciclo
- Impugnatura comoda ed ergonomica

Vantaggi:

- Da 3 KN a 22 KN (M3-M10 acciaio)
- 24 RIVKLE® / min
- Più di 800 cicli con 1 batteria
- Certificazione interna con 1.000.000 di cicli
- Qualità BÖLLHOFF
- Compatibile con inserti e prigionieri RIVKLE®
- Batteria Li-Ion



YouTube RIVKLE B2007




Tecnologia elettro-idraulica

- Buon bilanciamento
- Potenza ed affidabilità con peso contenuto

Protezioni morbide per un'impugnatura comoda e per la protezione dell'attrezzo dagli urti

Schermo LCD

- Regolazione dello sforzo
- Regolazione dei parametri d'accesso
- Informazioni livello batteria



- Pulsante di svitamento

RIVKLE® B2007 – Utensile con batteria cordless per inserti e prigionieri RIVKLE®

Costruito per un uso intensivo

- Tecnologia elettro-idraulica: la scelta per massime prestazioni con la migliore affidabilità, mantenendo un peso contenuto
- Autonomia da 600 a 800 cicli con la stessa batteria (ampiamente sufficiente per ricaricare la seconda batteria)
- 1 000 000 di cicli certificati con qualità Böllhoff

Ottimizzazione del concetto di ergonomia

- Stesso peso della P2007 con tubo flessibile

B2007 	Attrezzo + Utensile + Batteria	Peso totale
	2,12 + 0,07 + 0,30	2,49 kg
P2007  Pneumatico	Attrezzo + Utensile + Pneumatico	Peso totale
	2,20 + 0,07 + 0,33	2,60 kg

- Attrezzo ben bilanciato
- Illuminazione per vedere anche in condizioni di buio



- Regolazione precisa dello sforzo, facile impostazione dallo schermo (possibilità di bloccarlo dal menù)
- Menu completo per personalizzare l'attrezzo a vostro piacimento

Caratteristiche principali

Range regolazione forza kN	Capacità RIVKLE®	Impostazione corsa max	Cadenza RIVKLE®/min	Peso (Attrezzo + Utensili + Batteria) kg
3 → 22*	Acciaio: M3 → M10* Acciaio inox: M3 → M8*	7 mm	24	2,49

* Al di sopra dei 18 kN (M10 acciaio e M8 acciaio inox) si prega di utilizzare bussola, adattatore e utensili specifici



Attrezzo ben bilanciato

RIVKLE® B2007




	Modalità di caricamento per l'Europa 	Modalità di caricamento per USA 
Valigetta con 1 batteria	236 166 01 000	236 168 01 000
Valigetta con 2 batterie	236 167 01 000	236 169 01 000

Utensile

		3 → 18 kN					18 → 22 kN			
		M3	M4	M5	M6	M8	M8	M10		
Asta			236 113 XX 020	03	04	05	06	08	236 913 08 110	236 913 10 019
			376 113 XX 020	-	04	05	06	08	-	
Nasello			236 113 XX 030	03	04	05	06	08	08	10
			376 113 XX 030	-	04	05	06	08	-	
Bussola e Naso per prigionieri con forza > 18 nK (M8 & M10)			236 166 00 303 236 166 00 304						X	X
 Cassetta utensile		236 113 00 002	X	X	X	X	X	-		

es: per inserto RIVKLE® M10 prigioniero, ordinare naso specifico + bussola + asta + nasello, in questo modo 236 166 00 303 + 236 166 00 304 + 236 913 10 019 + 236 113 10 030

Accessori

Accessori	Codice	Accessori	Codice
 Batteria originale 14,4V 2,6AH - Li-Ion	282 590 30 350	 Strumento di supporto	236 166 00 308
 Caricatore originale	EU: 282 590 30 352 US: 282 590 30 353	Adattatore kit vite	Consultare il catalogo generale RIVKLE®  56
 Batterie con alta capacità 14,4V 4,0AH - Li-Ion	282 590 30 351	 Cavo di potenza supplementare	EU: 282 590 30 356 US: 282 590 30 357
 Caricatore multiplo 4 posizioni	EU: 282 590 30 354 US: 282 590 30 355		

Böllhoff International:

Austria
Argentina
Brasile
Canada
Cina
Corea
Francia
Germania
Giappone
Gran Bretagna
India
Italia
Messico
Polonia
Repubblica Ceca
Romania
Russia
Slovacchia
Spagna
Stati Uniti
Turchia
Ungheria
Svizzera
Tailandia

Oltre alle filiali del gruppo in questi 24 Paesi,
Böllhoff conta su una rete di agenti e rivenditori in tutto il mondo

Böllhoff srl a socio unico

Sistemi e componenti di assemblaggio
Direzione e Coordinamento: Böllhoff s.r.l.
Via Monferrato, 6/8 - 20094 Corsico (Milano)
Tel. 02.45.05.52.1 - Fax. 02.45.86.22.11
E-mail: info_it@bollhoff.com
www.bollhoff.it

