




RIVKLE® B2007

Аккумуляторный установочный инструмент
для заклёпочных гаек и болтов

BOLLHOFF



Новая система быстрой смены насадок

- Не требуется специальный инструмент для смены насадки
- Используются стандартные мундштуки и шпиндели

Традиционная для изделий БЁЛЬХОФФ эргономика

- Одного нажатия на кнопку достаточно для выполнения всей операции
- Удобная и эргономичная рукоятка

Преимущества:

- 3 - 22 кН (М3-М10, сталь)
- 24 RIVKLE® / мин
- До 800 циклов на одной батарее
- Пройдены внутренние испытания: 1 000 000 циклов
- Качество БЁЛЬХОФФ
- Совместимость с заклёпочными гайками и болтами RIVKLE®
- Литий-ионная АКБ



YouTube RIVKLE B2007





Электрогидравлическая технология

- Оптимальный центр масс инструмента – удобно манипулировать
- Мощность и надёжность при относительно небольшом весе

Мягкое покрытие
для удобной работы и защиты инструмента

Жидкокристаллический дисплей

- Регулировка установочного усилия
- Меню для настройки параметров работы
- Информация об уровне заряда АКБ



- Кнопка принудительного обратного вращения шпинделя


RIVKLE® B2007 – Беспроводной аккумуляторный инструмент для гаек и болтов

- Электрогидравлическая технология: высокая мощность и максимальная надёжность при относительно небольшом весе
- До 800 циклов на одной АКБ
- Инструмент рассчитан на 1 000 000 операций – качество БЁЛЬХОФФ



Эргономичный дизайн

- Инструмент сравним по весу с P2007

B2007 	Инструмент + Оснастка + Аккумулятор			Общий вес	
	2,12	+	0,07	+	0,30
P2007  Пневматический	Инструмент + Оснастка + Аккумулятор			Общий вес	
	2,20	+	0,07	+	0,33

- Оптимальный центр масс инструмента
- Встроенный фонарь для подсветки рабочей области.



Well balanced



- Точная регулировка усилия легко осуществляется при помощи меню.
- Возможность настроить параметры работы инструмента индивидуально для каждого пользователя

Основные характеристики








Диапазон настройки усилия кН	Мощность RIVKLE®	Макс. настройка рабочего хода	Производительность RIVKLE®/мин	Вес (инструмент + насадка + АКБ) кг Производительность
3 – 22*	Сталь: M3 – M10* Нержавеющая сталь: M3 – M8*	7 мм	24	2,49

* При усилии свыше 18 кН (M10, сталь и M8, нержавеющая сталь) необходимо использовать усиленную приводную втулку и оснастку.

RIVKLE® B2007


	Для электросетей европейского стандарта 	Для электросетей стандарта США 
Комплект с 1 батареей	236 166 01 000	236 168 01 000
Комплект с 2 батареями	236 167 01 000	236 169 01 000

Оснастка

		3 ← 18 kN					18 ← 22 kN		
		M3	M4	M5	M6	M8	M8	M10	
Шпindelь		236 113 XX 020	03	04	05	06	08	236 913 08 110	236 913 10 019
		376 113 XX 020	–	04	05	06	08	–	–
Мундштук		236 113 XX 030	03	04	05	06	08	08	10
		376 113 XX 030	–	04	05	06	08	–	–
Приводная втулка и наконечник для усилия > 18 кН (M8-M10)		236 166 00 303 236 166 00 304						X	X
 Ящик с оснасткой		236 113 00 002	X	X	X	X	X	–	

Пример: для установки гайки M10 RIVKLE - необходимо заказать приводную втулку + шпindelь + мундштук.
 Таким образом: 236 166 00 303 + 236 166 00 304 + 236 113 10 019 + 236 113 10 030

Аксессуары

Аксессуары	Артикул	Аксессуары	Артикул
 Литий-ионная АКБ 14,4V 2,6Ан	282 590 30 350	 Подставка для инструмента	236 166 00 308
 Оригинальное зарядное устройство	EU: 282 590 30 352 US: 282 590 30 353	Оснастка на основе болта ДИН 912.	См. общий каталог RIVKLE® 
 Аккумулятор с повышенной емкостью 14,4V 4,0Ан (Литий-ионная АКБ)	282 590 30 351	 Шнур для работы от сети.	EU: 282 590 30 356 US: 282 590 30 357
 Зарядное устройство для одновременной зарядки до 4-х АКБ	EU: 282 590 30 354 US: 282 590 30 355		

Для заметок

Компании группы «БЁЛЬХОФФ» по всему миру:

Аргентина
Австрия
Бразилия
Канада
Китай
Чехия
Франция
Германия
Великобритания
Венгрия
Индия
Италия
Япония
Мексика
Польша
Румыния
Россия
Словакия
Южная Корея
Испания
Швейцария
Таиланд
Турция
США

Помимо этих 24 стран «БЁЛЬХОФФ» тесно сотрудничает с официальными представительствами и дилерами. Вместе мы обслуживаем международных круг заказчиков на важных промышленных рынках Мира.

ООО «БЁЛЬХОФФ»

Великий Новгород, ул. Нехинская, 59 Б
тел. +7 8162 948 700
+7 495 995 70 47

www.bollhoff.ru • bru@bollhoff.com

