

NOUVEAU

**Simplicité
Efficacité**



Kit idéal pour s'assurer
d'un réglage fin de l'effort



Appareil livré en coffret, sans outillage,
mais avec emplacements prévus pour 4 outillages

Indicateur d'effort **BOLLHOFF**

Sertissez \longrightarrow Obtenez la valeur

Code article 282 522 14 000

Critères	Valeurs
Plage de mesure	0 \longrightarrow 40 kN
Précision	\pm 3%
Dimensions utilisables	M3 \longrightarrow M16



Affichage digital


Contre écrou disponible
dans différents diamètres

Compatible avec **tous** les appareils
de pose à l'effort existants


Indicateur d'effort

Fonctionnement

1 Mise en place de l'outillage



2 Allumage




3 Vissage + sertissage



4 Mesure



5 Lecture de la valeur



Kit outillages

		ø KIT RIVKLE®										
		Cod.	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	
	 Standard	282 522 14 1XX	03	04	05	06	08	10	12	14	16	
			-	M4	M5	D5	M6	D6	M8	D8	M10	
	 Goujon	282 522 14 XXX	-	204	205	505	206	506	208	508	210	
			-									

Outillages pour RIVKLE® UNC et RIVKLE® UNF disponibles sur demande.