

HELICOIL®

Sicherungsmuttern für Abgaskrümmen

BÖLLHOFF

HELICOIL® Sicherungsmuttern für Abgaskrümmmer

Sicher kennen Sie die Situation. Verschraubungen neigen unter Belastung dazu, sich zu lösen. Hierzu gehören z.B. Vibrationen, Wechsellasten und allgemeine Bewegungsenergien, die absorbiert werden müssen. In vielen Anwendungen, insbesondere im Automobilbereich, ist es unbedingt notwendig Vorkehrungen gegen ungewolltes Lösen zu treffen. Als Spezialist in der Verbindungs- und Montagetechnik bieten wir Ihnen für diese Einsatzfälle HELICOIL® Sicherungsmuttern. Eine effiziente Verknüpfung zweier Verbindungselemente. Mit Sicherheit.

Das System

HELICOIL® Sicherungsmuttern sind eine Kombination aus hochfesten Muttern und Drahtgewindeeinsätzen HELICOIL® screwlock. Diese optimal ausgelegten und aufeinander abgestimmten Verbindungselemente bieten Ihnen wesentliche Vorteile für Schraubverbindungen mit hohen Anforderungen. Speziell für die sichere Befestigung des Abgaskrümmers stellen wir Ihnen die HELICOIL® Sicherungsmutter als Bundmuttervariante mit integrierter Scheibe zur Verfügung.



Die Vorteile

- Integrierte, unverlierbare Scheibe
- Scherbelastung und Ausreißen des Stehbolzens wird verhindert
- Klemmwirkung direkt im Gewinde – federnd elastisch
- Kein Festsetzen der Mutter durch hohe Temperaturen
- Anzugsmoment: 25 Nm

HELICOIL® Sicherungsmuttern – ein anerkannter Partner im Motorsport



Varianten

Bundmutter mit integrierter Scheibe


BMW-Nr.: 7559557-1



Abmessung d [mm]	Artikel-Nr.	SW [mm]	Mutter (Grundkörper)			HELICOIL® screwlock			Anzahl	Preis €*
			Höhe [mm]	Bund-Ø [mm]	Festigkeitsklasse	Abmessung [mm]	Werkstoff	Oberfläche		
M 8	0139 908 0056	11	14,9	17	10	M 8x9,6	Inconel	versilbert	50 Stück	124,50 (2,49/ Stück)


Bundmutter mit integrierter Scheibe und Innenvielzahn

VW-Nr.: WHT 004 982



Abmessung d [mm]	Artikel-Nr.	SW [mm]	Mutter (Grundkörper)			HELICOIL® screwlock			Anzahl	Preis €*
			Höhe [mm]	Bund-Ø [mm]	Festigkeitsklasse	Abmessung [mm]	Werkstoff	Oberfläche		
M 8	0139 908 0061	-	22	17	10	M 8x8	A2	versilbert	50 Stück	124,50 (2,49/ Stück)

* + MwSt., unverbindliche Preisempfehlung



Böllhoff International mit Gesellschaften in:

Argentinien
Brasilien
China
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Indien
Italien
Japan
Kanada
Korea
Mexiko
Österreich
Polen
Rumänien
Russland
Schweiz
Slowakei
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ungarn
USA

Außerhalb dieser 23 Länder betreut Böllhoff in enger Partnerschaft mit Vertretungen und Händlern den internationalen Kundenkreis in anderen wichtigen Industriemärkten.

Böllhoff Gruppe
Archimedesstraße 1–4 · 33649 Bielefeld · Deutschland
Telefon +49 (0)5 21 / 44 82 - 05 (234) · Fax +49 (0)5 21 / 44 82 - 676
www.boellhoff.com · handelsteam-bvt@boellhoff.com

