




RIVKLE® B2007

Dispozitiv cu baterie pentru piulițe nituibile

BOLLHOFF



Sistem nou, rapid, de schimbare a dornului

- Fără dispozitive adiționale
- Dorn și mandrină compatibile de la dispozitivele existente

Standard BÖLLHOFF ergonomic

- O singură apăsare pentru întreg ciclul de nituire
- Utilizare confortabilă și model ergonomic



Technologie electro-hidraulică

- Echilibrată
- Forță & fiabilitate într-o greutate rezonabilă

Protecții moi pentru o manevrabilitate ridicată și protecție împotriva șocurilor

Ecran LCD

- Ajustarea încărcării
- Parametrii montării piuliței
- Informații despre nivelul încărcării bateriei



- Buton pentru deșurubare

Avantaje:

- 3 KN până la 22 KN (M3-M10 pentru oțel)
- 24 RIVKLE® / min
- Până la 800 de cicluri cu o singură încărcare a bateriei
- Validare internă executată cu până la 1 000 000 cicluri
- Calitate BÖLLHOFF
- Compatibil cu piulițe și șuruburi nituibile RIVKLE®
- Baterie cu tehnologie Li-Ion



YouTube RIVKLE B2007

RIVKLE® B2007 – Dispozitiv cu baterie pentru piulițe și șuruburi nituibile RIVKLE®

Construit pentru utilizare intensivă

- Tehnologie electro-hidraulică: alegerea perfectă pentru performanță ridicată, cu o fiabilitate ridicată, păstrând totuși o greutate rezonabilă
- Autonomie de la 600 până la 800 de cicluri cu aceeași baterie (timp suficient pentru încărcarea celei de a doua baterii)
- Validare prin executarea a 1 000 000 de cicluri – calitate BÖLLHOFF

Model ergonomic

- Greutate comparabilă cu cea a unui dispozitiv P2007 cu furtun

B2007		Dispozitiv + Dorn/ Mandrină + Baterie			Greutate totală
		2,12	+	0,07	+
P2007		Dispozitiv + Dorn/ Mandrină + Furtun aer comprimat			Greutate totală
		2,20	+	0,07	+

Furtun aer comprimat

- Dispozitiv cu o construcție echilibrată
- Lumină pentru operare în locuri întunecate




- Ajustare precisă a forței. ușor de făcut de pe ecranul dispozitivului (posibilitatea blocării acesteia din meniu)
- Meniu complet care permite personalizarea dispozitivului conform nevoilor

Caracteristici principale

Forța de strângere kN	Ideal pentru dimensiunile de piulițe RIVKLE®	Cursa pistonului max.	Cadență RIVKLE®/min	Greutate (Dispozitiv+Dorn+Baterie) kg
3 → 22*	Oțel: M3 → M10* Inox: M3 → M8*	7 mm	24	2,49

* Pentru forțe mai mari de 18 kN (M10 oțel & M8 inox) este necesară folosirea unui adaptor și dorn special.



Dispozitiv cu o construcție echilibrată

RIVKLE® B2007




	Ștecăr pentru Europa 	Ștecăr pentru SUA 
Set cu o baterie	236 166 01 000	236 168 01 000
Set cu două baterii	236 167 01 000	236 169 01 000

Dorn/Mandrină

				3 → 18 kN					18 → 22 kN	
				M3	M4	M5	M6	M8	M8	M10
Dorn			236 113 XX 020	03	04	05	06	08	236 913 08 110	236 913 10 019
			376 113 XX 020	—	04	05	06	08	—	
Mandrină			236 113 XX 030	03	04	05	06	08	08	10
			376 113 XX 030	—	04	05	06	08	—	
Parte frontală și adaptor pentru șuruburi nituibile și forță >18 kN (M8 & M10)			236 166 00 303 236 166 00 304						X	X
 Seturi dorn +mandrină			236 113 00 002	X	X	X	X	X	—	

ex: pentru strângerea unei piulițe RIVKLE® de M10, vă rugăm să comandați toate elementele necesare metricului:
236 166 00 303 + 236 166 00 304 + 236 913 10 019 + 236 113 10 030

Accesorii

Accesorii	Cod	Accesorii	Cod
 Baterie originală 14,4V 2,6AH - Li-Ion	282 590 30 350	 Suport dispozitiv	236 166 00 308
 Încărcător original	EU: 282 590 30 352 SUA: 282 590 30 353	Pachet adaptor folosire șurub DIN 912	Vezi catalogul general RIVKLE® 
 Baterie cu o capacitate mărită 14,4V 4,0AH - Li-Ion	282 590 30 351	 Alimentare la priză cu cablu	EU: 282 590 30 356 SUA: 282 590 30 357
 Încărcător multiplu	EU: 282 590 30 354 SUA: 282 590 30 355		

Böllhoff International with companies in:

Argentina
Austria
Brazil
Canada
China
Czech Republic
France
Germany
Hungary
India
Italy
Japan
Mexico
Poland
Romania
Russia
Slovakia
South Korea
Spain
Switzerland
Thailand
Turkey
United Kingdom
USA

Apart from these 24 countries, Böllhoff supports its international customers in other important industrial markets in close partnership with agents and dealers.

Böllhoff Group
Please find your local contact on www.boellhoff.com
or contact us under fasteningtechnology@boellhoff.com

