



(F) Raendel/knurl RAA 0.6
aehnlich/similar to DIN 82

(F) Raendel/knurl RGE 0.6
aehnlich/similar to DIN 82




1:1

alternativ Werkstoff
alternative material
CuZn39Pb3 (C3604)

Richtwert: vom Werkstoff des Formteiles abhaengig,
ggf. nach Einbauversuch zu veraendern.

Reference value dependence on specific polymer,
to be adapted after installation test if required.



21.09.2018		ARE		Aenderungsantrag/change request 2018-0412				
Datum/date		Name/name		Aenderung/change				
Rohteil/raw part				-		Allgemeintoleranzen/general tolerances ISO 2768-m		
Werkstoff/material				CuZn38Pb2		Werkstueckkanten/edges ISO 13715		
Oberflaechenbehandlung/finish				blank		Kunde/customer		
Waermebehandlung/heat treatment Einsatztiefe/case depth Haertewert/hardness no.				-		BÖLLHOFF		
	Masse mass	Ersteller designer	Datum date	Freigabestatus release level				
	• 2.5g							
					CAD System Creo 2			
					Format/format A4		Massstab/scale 3:1	
HITSERT® 2 Flansch/flange M6x11					Zeichnungsname/drawing name		09311060011_A.drw	
					Modellname/model name		09311060011_A.asm	
					Ersatz fuer/replacing			
					Zeichnungsnummer/drawing number		Revision	Iteration
					09311060011_A		F .1	