



(D) ähnlich/similar to
DIN 82

Raendel/knurl RAA 0.6

Raendel/knurl RGE 0.6




1:1



Richtwert: vom Werkstoff des Formteiles abhaengig,
ggf. nach Einbauversuch zu veraendern.

Reference value dependence on specific polymer,
to be adapted after installation test if required.



13.05.2019		ARE		Aenderungsantrag/change request 2019-0232				
Datum/date		Name/name		Aenderung/change				
Rohteil/raw part					Allgemeintoleranzen/general tolerances ISO 2768-m			
Werkstoff/material			CuZn38Pb2		Werkstueckkanten/edges ISO 13715			
Oberflaechenbehandlung/finish			blank		Kunde/customer -			
Waermebehandlung/heat treatment Einsatztiefe/case depth Haertewert/hardness no.			-		BÖLLHOFF			
	Masse mass	Ersteller designer	Datum date	Freigabestatus release level				
	2.6g	ARE	10.05.2019	Released				
HITSERT® 2 M6x10					Zeichnungsname/drawing name		09321060010_A.drw	
					Modellname/model name		09321060010_A.asm	
					Ersatz fuer/replacing			
					Zeichnungsnummer/drawing number		Revision	Iteration
					09321060010_A		D . 4	