






This drawing and the intellectual property rights therein are the property of Böllhoff. The drawing may only be used for the specific purpose for which it has been supplied and must be returned on request.

Boellhoff Verbindungstechnik GmbH
Archimedes Str. 1-4
D-33649 Bielefeld

Für diese techn. Unterlage werden alle Rechte vorbehalten, auch gemäss §7 Abs.1 Pat.-Gesetz. Insbesondere sind Vervielfältigungen, Verwertung oder Mitteilung ihres Inhaltes durch Empfänger oder Dritte strafbar und werden gerichtlich verfolgt (BGB).



Richtwert: vom Werkstoff des Formteiles abhaengig,
ggf. nach Einbauversuchen zu veraendern

Datum/date	Name/name							Nr./No.	
Halbzeug/semifinished product			Werkstückanten ISO 13715 edges ISO 13715			Allgemeintoleranzen nach ISO 2768-m dimension for tolerances ISO 2768-m			
Werkstoff/material CuZn38Pb2			Oberflächen-Bhlg./finish blank			BÖLLHOFF			
Wärmebehandlung/heat treatment -			Weitere Behandlung/treatment Einsatztiefe/case depth Härtewert/hardness No.						
	Gewicht weight ~7g	Masstab skale 2:1	Datum date 14.10.11	Gezeichnet drawing ARE	Geprüft checked 14.10.11 HTH	CAD-Nr.: H:\			
						Angebot-Nr./Supply-No.:			
Benennung/partname:						Entstanden aus/developed from:			
QUICKSERT® Flange M8x16.4 SW6.5						Ersetzt durch/replaced:			
						Ersatz für/replacement: SK 1438 019-130			
CAD-System: Pro/Engineer Wildfire 4						Zeichnungs-Nr./drawing-No. Ind.Nr./ind. 14389080001_130			