




RIVKLE® B2007

A RIVKLE® akkumulátoros szerszám

BOLLHOFF



Újdonság: a szerszámozás gyors cseréje

- Nincs szükség szerszámra
- Használható a meglevő behúzószár és pofa

Standard BÖLLHOFF ergonómia

- Egyetlen indítással lezajlik a teljes ciklus
- Kényelmes és ergonomikus kezelés



Elektrohidraulikus technológia

- Jó kiegyensúlyozás
- Teljesítmény és megbízhatóság ésszerű súly mellett

Puha védőelemek a kényelmes kezelés és a szerszám ütése elleni védelem érdekében

LCD kijelző

- Beállítható terhelés
- Hozzáférés a beállított paraméterekhez
- Információ az akkumulátor töltöttségi szintjéről



- Kihajtás gomb

Előnyök:

- 3 kN – 22 kN (M3 – M10 acél)
- 24 RIVKLE® szegecs / perc
- Akár 800 ciklus 1 akkumulátor-feltöltéssel
- A belső minősítés során 1 000 000 ciklust végzett el a készülék
- BÖLLHOFF minőség
- Kompatibilis a RIVKLE® anyával és csappal
- Li-ion technológiájú akkumulátor



YouTube RIVKLE B2007

RIVKLE® B2007 – Vezeték nélküli akkumulátoros szerszám a RIVKLE® anyagokhoz és csapokhoz

Intenzív használatra készült

- Elektrohidraulikus technológia: maximális teljesítmény a lehető legnagyobb megbízhatóság mellett, az ésszerű súly megtartásával
- Autonóm működés: 600 és 800 közötti ciklus az akkumulátor egyetlen feltöltésével (bőségesen elegendő a második akkumulátor feltöltéséhez)
- 1 000 000 ciklusra minősítve – BÖLLHOFF minőség

Optimalizált ergonómiai koncepció

- A súly összemérhető a P2007 típusával, tömlővel együtt

B2007	Szerszám + Szerszám- mozás + Akkumulá- toros			Teljes súly
	2,12	+	0,07 + 0,30	2,49 kg
P2007	Szerszám + Szerszám- mozás + Pneuma- tikus			Teljes súly
	2,20	+	0,07 + 0,33	2,60 kg

- Jól kiegyensúlyozott szerszám
- Intelligens világítás, sötétben is megfelelő látás




- Precíz erőbeállítás, könnyen elvégezhető a kijelzőn keresztül (a menüben zárolható)
- Komplet menü a szerszám igény szerinti testre szabásához

Fő jellemzők

A beszerelési erő tartománya kN	RIVKLE® kapacitás	Beszerelési hosszcsökkenés, max.	Ütem RIVKLE®/perc	Súly (szerszám + szerszám- mozás + akkumulátor) kg
3 → 22*	Acél: M3 → M10* Rozsdamentes acél: M3 → M8*	7 mm	24	2,49

* 18 kN fölött (M10 acél és M8 rozsdamentes acél) használjon villaadaptert és speciális szerszámozást



Jól kiegyensúlyozott
szerszám

RIVKLE® B2007




	Európai csatlakozó 	USA csatlakozó 
Készlet 1 akkumulátorral	236 166 01 000	236 168 01 000
Készlet 2 akkumulátorral	236 167 01 000	236 169 01 000

Szerszámozás

				3 → 18 kN					18 → 22 kN	
				M3	M4	M5	M6	M8	M8	M10
Behúzószár			236 113 XX 020	03	04	05	06	08	236 913 08 110	236 913 10 019
			376 113 XX 020	–	04	05	06	08	–	
Pofa			236 113 XX 030	03	04	05	06	08	08	10
			376 113 XX 030	–	04	05	06	08	–	
Villa és bütök csapokhoz és >18 kN erőhöz (M8 és M10)			236 166 00 303 236 166 00 304						X	X
 Szerszám-doboz	 + 		236 113 00 002	X	X	X	X	X	–	

pl.: az M10 RIVKLE® anya beszereléséhez rendelje meg a speciális bütök + villa + behúzószár + pofa együttest, cikkszámok
: 236 166 00 303 + 236 166 00 304 + 236 913 10 019 + 236 113 10 030

Tartozékok

Tartozékok	Kód	Tartozékok	Kód
 Eredeti akkumulátor 14,4V 2,6AH - Li-Ion	282 590 30 350	 Szerszámtartó	236 166 00 308
 Eredeti töltő	EU: 282 590 30 352 USA: 282 590 30 353	Csavarkészlet-adapter	Lásd az általános RIVKLE® katalógust 
 Nagyobb kapacitású akkumulátor 14,4V 4,0AH - Li-Ion	282 590 30 351	 Vezetékes tápegység	EU: 282 590 30 356 USA: 282 590 30 357
 4 helyes többes töltő	EU: 282 590 30 354 USA: 282 590 30 355		

Böllhoff International with companies in:

Argentina
Austria
Brazil
Canada
China
Czech Republic
France
Germany
Hungary
India
Italy
Japan
Mexico
Poland
Romania
Russia
Slovakia
South Korea
Spain
Switzerland
Thailand
Turkey
United Kingdom
USA

Apart from these 24 countries, Böllhoff supports its international customers in other important industrial markets in close partnership with agents and dealers.

Böllhoff Group
Please find your local contact on www.boellhoff.com
or contact us under fasteningtechnology@boellhoff.com

