




This drawing and the intellectual property rights therein are the property of Böllhoff. The drawing may only be used for the specific purpose for which it has been supplied and must be returned on request.

Boellhoff Verbindungstechnik GmbH
Archimedes Str. 1-4
D-33649 Bielefeld


Für diese techn. Unterlage werden alle Rechte vorbehalten, auch gemäss §7 Abs.1 Pat.-Gesetz. Insbesondere sind Vervielfältigungen, Verwertung oder Mitteilung ihres Inhaltes durch Empfänger oder Dritte strafbar und werden gerichtlich verfolgt (BGB).



1:1



Richtwert: vom Werkstoff des Formteiles abhaengig,
ggf. nach Einbauversuchen zu veraendern

15.07.10	ARE	Senkung war kleiner, (Antr.Nr.: 2010-0188)				3
19.03.08	ARE	in Pro/E uebernommen, (Antr.Nr.: 2008-0119)				2
09.03.06	BGL	war SW 5-0.14. -0.02				1
Datum/date	Name/name					Nr./No.
Halbzeug/semifinished product		Werksfückkanten ISO 13715 edges ISO 13715		Allgemeintoleranzen nach ISO 2768- mH dimension for tolerances ISO 2768- mH		
Werkstoff/material CuZn38Pb2		Oberflächen-Bhlg./finish blank		BÖLLHOFF		
Wärmebehandlung/heat treatment -		Weitere Behandlung/treatment Einsatztiefe/case depth Härtewert/hardness No.				
	Gewicht weight -5.1g	Masstab scale 2:1	Datum date 19.03.08	Gezeichnet drawing ARE	Geprüft checked 15.07.10 UKI	CAD-Nr.: H:\
						Angebot-Nr./Supply-No.:
Benennung/partName:						Entstanden aus / developed from:
QUICKSERT® HEX M6x15.4 SW5						Ersetzt durch / replaced by:
						Ersatz für / replacement for: I438_5060_I54-I32
CAD-System: Pro/Engineer Wildfire 2.0						Zeichnungs-Nr./drawing-No. 14385060154-133 Ind.Nr./ind. 2