


This drawing and the intellectual property rights therein are the property of Böllhoff. The drawing may only be used for the specific purpose for which it has been supplied and must be returned on request.



Für diese techn. Unterlage werden alle Rechte vorbehalten, auch gemäss §7 Abs.1 Pat.-Gesetz. Insbesondere sind Vervielfältigungen, Verwertung oder Mitteilung ihres Inhaltes durch Empfänger oder Dritte strafbar und werden gerichtlich verfolgt (BGB).

		Volumen/volume: 1.229mm ³			
		Gewicht/weight: 9.65 g			
		Bemerkung/note:			
		Allgemeintoleranzen		Masse ohne Toleranzangabe nach ISO 2768-mK	
		General tolerances		Winkel-, Form und Lagetoleranzen nach ISO 2768-ck	
				Dimensions without specified tolerance to ISO 2768-mK	
				Angle-, shape and position tolerances to ISO 2768-ck	
Passmass ref. dim.	Abmass tolerance			1	Allgemeintoleranz geändert
Tag/date	Name/name	Werkstoff/material:	IISMnPb30+C (1.0718)	Nr. No.	Änderung change
gez/draw	24.05.06	Oberfläche/plating:	ZnNi8α/Fe +Lub	Datum date	Name name
gepr/prov	15.05.08	Farbe/colour:			
		CAD-System Pro/Engineer-Wildfire II			
Format/D-size	Benennung/title				
A4	FELXITOL Verstellelement				
Massstab/scale	D6-MIOLH				
				CAD-Nr.: H:\FLEXITOL\...	
				Ersetzt durch/replaced:	
				Ersatz für/replacement: E01125/130	
				27210601013/131	
				Blatt:1/1	

Böllhoff

Produktion GmbH & Co. KG

